

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/kask-szosowy-bell-formula-led-integrated-mips-slice-matte-white-silver-black-roz-l-58-62-cm-p-12259.html>

## Kask szosowy BELL FORMULA LED INTEGRATED MIPS slice matte white silver black roz. L (58-62 cm)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>450,41 zł</b>    |
| Cena poprzednia  | <b>529,90 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Wyprzedane</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>    |
| Numer katalogowy | <b>24757</b>        |
| Kod EAN          | <b>768686166969</b> |
| Producent        | <b>BELL</b>         |

### Opis produktu

#### Kask szosowy BELL FORMULA LED INTEGRATED MIPS slice matte white silver black roz. L (58-62 cm)



#### Kask szosowy BELL FORMULA LED INTEGRATED MIPS

Niesamowita wydajność i cena kasku Formula imponuje jeszcze bardziej, dzięki dodaniu zintegrowanego tylnego oświetlenia LED.

Powszechnie uważa się, że zwiększona widoczność oznacza większe bezpieczeństwo. W tym celu wybraliśmy nasz klasyczny, wszechstronny kask Formula i dodaliśmy do niego tylne oświetlenie LED o jasności 20 lumenów, które zintegrowaliśmy z systemem regulacji. Jest dyskretne, dobrze widoczne i łatwo można je naładować za pomocą dołączonego kabla micro USB.

#### SPECYFIKACJA:

ILOŚĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH: 19

WENTYLACJA: Otwory wentylacyjne nad brwiami z przodu kasku, pozwalają wprowadzić chłodne powietrze i przepchnąć je przez kanały powietrzne w celu wentylacji całej głowy.

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: CPSC Bicycle

MIPS: Zintegrowany MIPS (wielokierunkowy system ochrony przed uderzeniami) - MIPS został zaprojektowany w celu zmniejszenia sił rotacyjnych, które mogą wystąpić podczas niektórych upadków. Dzięki zintegrowaniu płaszczyzny poślizgu MIPS z systemem regulacji, jesteśmy w stanie zmniejszyć złożoność i wagę, tworząc kompaktowy, lepiej wentylowany kask, który jest bardziej dopasowany do głowy.



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

**KONSTRUKCJA:** Połączenie poliwęglanowej skorupy w procesie In-Mold - Proces, którego pionierem jest Bell, łączy zewnętrzną skorupę kasku z konstrukcją z pianki EPS, tworząc mocniejszy kask. Lekka wewnętrzna klatka z poliwęglanu

**SYSTEM DOPASOWANIA:** Float Fit LED - Lekki system dopasowania z łatwym do obrócenia gumowanym pokrętkiem do regulacji rozmiaru (zintegrowany z MIPS oraz z oświetleniem LED)

**PASKI MOCUJĄCE:** Szybko regulowane klamry, które pomagają utrzymać paski płasko i odpowiednio ułożone. Niska waga pasków.

**WNĘTRZE:** Konstrukcja wkładek odprowadza wilgoć z miejsca wkładki brwiowej i zdala od okularów.

**OŚWIETLENIE:** Tylna lampka LED na akumulator - Szacowany czas pracy: 2,5 godziny - tryb stały, 5 godzin - stroboskop, 10 godzin - puls. Dołączony kabel micro USB.

**WAGA:** 285 gram (dla rozmiaru M)

**ROZMIARY:**

Roz. S (52-56 cm)

Roz. M (55-59 cm)

Roz. L (58-62 cm)